

Kliniek en Laboratorium

Kliniek en Laboratorium



Kwaliteit made in Germany



Door de constante temperatuur van  $-0,5^{\circ}\text{C}$  is het breekijs meerdere dagen op te slaan zonder dat het samenvriest tot één klomp. Door deze temperatuur is een exacte koeling naar  $0^{\circ}\text{C}$  gewaarborgt en voorkomt onderkoeling of vriesbrand.

### Kwaliteit, die gemakkelijk te installeren is:

- Eenvoudig aan te sluiten, stekkerklaar geleverd
- De machine is goed in- of onder te bouwen door zijn kleine bouwmaten
- Gemakkelijke afvoer van dooiwater door plaatsbesparende dooiwaterpomp



ZBE 70-35

### Kwaliteit die betrouwbaar werkt:



- Robuust en duurzaam roestvrijstaal voor hoge belasting en gemakkelijk te reinigen volgens industriestandaard
- Gegarandeerde ijsproducties, zelfs bij hogere temperaturen
- Volgens de moderne koudetechniek. EN 378
- Gegarandeerd elektromagnetische compatibiliteit
- Constructie en gebruikte materialen volgens de richtlijnen voor drinkwaterinstallaties (TRWI)
- Onderhoudsvriendelijk ontwerp voor een lange levensduur
- Onderdelen zijn minimaal 15 jaar leverbaar
- Eigen onderhoudsdienst van importeur voor de BeNeLux



ZBE 70-100

### ZIEGRA ijsmakers - voor goede reden nummer 1 voor uw water en ijs:

- ZIEGRA breekijs gemaakt van drinkwater of gedemineraliseerd water. Geen meerprijs!
- Verschillende soorten ijs beschikbaar, afhankelijk van de toepassing (Standaard ijs of micro ijs)
- Lucht of water koeling mogelijk voor alle machines
- Energiebesparing door middel van efficiënte ijsproductieproces en zwaar geïsoleerde ijsopslag verliezen tegen dooi
- ZIEGRA Hygiene Plus ondersteunt de levensduur de machine met de volgende opties:
  - Automatische restwater drainage of spoelfunctie
  - Waterfilter met  $0,2 \mu$  steriel filter



### Maak een keuze uit ons programma:

Type ZBE	Productie 24h <sup>2)</sup>	Bunker-inhoud	B x D x H in cm	Vermogensopname	Geluid op 3 m afstand
ZBE 30 - 10	30 kg	10 kg	40 x 50 x 71	0,4 kW	45 dBA
ZBE 70 - 35/100 <sup>1)</sup>	70 kg	35/100 kg	46 x 60 x 93	0,4 kW	45 dBA
ZBE 110 - 35	110 kg	35 kg	46 x 60 x 93	0,6 kW	47 dBA
ZBE 150 - 100/200 <sup>1)</sup>	150 kg	100/200 kg	70 x 70 x 156/197	0,7 kW	48 dBA
ZBE 250 - 100/200 <sup>1)</sup>	250 kg	100/200 kg	70 x 70 x 156/197	1,1 kW	52 dBA
ZBE 350 - 100/200 <sup>1)</sup>	350 kg	100/200 kg	70 x 70 x 156/197	1,6 kW	55 dBA

<sup>1)</sup> Machine met ijsbunkers Type B 100, Type B 200 in modulaire bouw

<sup>2)</sup> Bij  $20^{\circ}\text{C}$  Lucht- en  $15^{\circ}\text{C}$  Water-temperatuur